

Направляющие ролики из стали, цилиндрические

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Никелированное покрытие обода.

Указание:

Покрытие обода и шарикоподшипник жестко соединены стопорным кольцом.

Допустимая нагрузка относится к шарикоподшипнику.


По запросу:

Покрытие обода из полиацетата черного цвета.

Принадлежности:

Болт K2378.

Чертежи



Обзор изделий

Направляющие ролики из стали, цилиндрические

Номер заказа	B	D	D1	D2	D3	шарикоподшипником	Динамический коэффициент работоспособности, Н	Статический коэффициент работоспособности, Н
K2373.002212	12	22	6	13	17	606-ZZ	2260	840
K2373.003016	16	30	8	18	22	608-ZZ	3300	1360
K2373.003619	19	36	10	22	26	6000-ZZ	4550	1970
K2373.004223	23	42	12	26	32	6201-ZZ	6800	3050
K2373.004628	28	46	15	29	35	6202-ZZ	7650	3700