

Verrou quart de tour avec rotation libre

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Barillet en zinc injecté haute pression.

Écrou en laiton.

Came : acier.

Finition :

Corps zingué bleu passivé.

Broche revêtement noir KTL.

Came zinguée.

Nota :

Particulièrement adapté aux armoires en acier, casiers de vestiaires, écoles, équipements de loisirs et entreprises industrielles.

Mode d'emploi :

La fonction de roue libre intégrée offre un haut niveau de sécurité contre toute manipulation brutale par rapport aux verrous quart de tour conventionnels.


Montage :

Le verrou quart de tour peut être prémonté.

Attention :

Un fonctionnement optimal est garanti pour les cadenas d'un diamètre de Ø6.0 - Ø8.0 mm

Dessins



Verrou quart de tour avec rotation libre

Aperçu des articles

Verrou quart de tour à rotation libre

| Référence | A | L | H |
|-------------|------|----|------|
| K1275.22224 | 22,4 | 44 | 22,4 |
| K1275.22248 | 24,8 | 42 | 22,4 |
| K1275.22304 | 30,4 | 45 | 22,4 |
| K1275.22359 | 35,9 | 49 | 22,4 |
| K1275.22424 | 42,4 | 45 | 22,4 |