

Roulette pivotante pour locaux sanitaires

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps en tôle d'acier.

Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.

Corps de roue en polyamide haut de gamme.

Finition :

Tôle d'acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.

Roues équipées de paliers lisses.

Nota :

Axe vissé.

Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.

Utilisation :

Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.


Plage de température :

-20 °C - +70 °C.


Roulette pivotante pour locaux sanitaires

Dessins

Roulette pivotante



Palier de la couronne de pivotement :



Aperçu des articles

| Référence | Désignation | Palier de la roue | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Charge admissible en kg |
|----------------|--------------------|-------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|-------------------------|
| K1775.11100035 | Roulette pivotante | Palier lisse | 36 | 35 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 76 | 86 | 200 |
| K1775.11125040 | Roulette pivotante | Palier lisse | 40 | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 76 | 102,5 | 250 |
| K1775.11160045 | Roulette pivotante | Palier lisse | 60 | 45 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | - | 140 | 400 |
| K1775.11200050 | Roulette pivotante | Palier lisse | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | - | 165 | 400 |

