

Круглая зажимная головка

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Круглая зажимная головка, улучшенная сталь.
Стальной винт с цилиндрической головкой.

Исполнение:



Вороненая круглая зажимная головка.
Винт с цилиндрической головкой класса прочности 10.9.

Указание:

Для зажима деталей круглой формы диаметром 30–200 мм. Крепится непосредственно на стандартном или необработанном зажимном кулачке.



Чертежи



Обзор изделий

Круглая зажимная головка

Обзор изделий

Круглая зажимная головка

Номер заказа	Подходящий к
K0945.135010	для всех 3- и 5-осевых натяжных приспособлений