

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запирания крышек и клапанов, облицовки различных машин и т. д. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации. Крепежное усилие достигается натягиванием стяжной скобы.

С помощью отверстия D2 натяжные защелки должны быть защищены или опломбированы от случайного отвинчивания.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.


Крюки заказываются отдельно.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.

Принадлежности:

крюк K0044.

Чертежи



Обзор изделий

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D2	Усилие зажима F1 Н
K0044.1330571	Сталь	A	2,8	1000
K0044.1330572	нержавеющая сталь	A	2,8	1000
K0044.2350741	Сталь	B	3,2	2000
K0044.2350742	нержавеющая сталь	B	3,2	2000