

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем, mini



Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.

Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.

Рукоятка полимерная маслостойкая.

Принадлежности:


K0101


K0102


K0103

K0106

Чертежи







Обзор изделий







Обзор изделий

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем, mini

Номер заказа	Угол поворота держателя			Угол поворота ручки			Усилие от руки FH - H			Усилие зажима F1 H		Зажимное усилие F3 H		
K0070.0050	85°				65°			80			500		250	
Номер заказа	А	A1	A2	A3	В	B1	С	C1	D	Н	L	L1	M	
K0070.0050	16	24	2,4	6,5	16	24	12	3	4,2	22	70	21	M5x20	