

Магниты (в форме кнопки с прорезью)

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).

Исполнение:

цвет красный, лакированный.

Указание:

Разделенная поверхность сцепления со сквозным крепежным отверстием. Незранированная система. Кнопочный магнит с разделенной поверхностью сцепления используется преимущественно для лабораторных целей, измерений и для удержания металлических предметов.


Диапазон температур:

макс. 450 °C

Указание на чертеже:

1) Поверхность сцепления

Чертежи



Обзор изделий

Магниты (в форме кнопки с прорезью)

Номер заказа	D	D1	H	Сила сцепления, Н
K0559.01	13	4,5	10	7
K0559.02	19	5,1	13	19
K0559.03	25	5,1	16	29
K0559.04	32	7	25	66

Магниты (в форме кнопки с прорезью)**Обзор изделий**
