

Ручки шаровые вращающиеся

Описание товара/фотография продукта




Описание

Исполнение:

Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.
Стопорные кольца в исполнении из нержавеющей стали, также оцинкованные.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки шаровые вращающиеся

Номер заказа	Материал компонента	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
K0254.106	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1061	Сталь	оранжевый RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1062	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1063	Сталь	синий RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1065	Сталь	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1066	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1067	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.208	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2081	Сталь	оранжевый RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2082	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2083	Сталь	синий RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2085	Сталь	светло-серый RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8

Ручки шаровые вращающиеся

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
K0254.2086	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2087	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.310	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3101	Сталь	оранжевый RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3102	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3103	Сталь	синий RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3105	Сталь	светло-серый RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3106	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3107	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.412	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4121	Сталь	оранжевый RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4122	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4123	Сталь	синий RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4125	Сталь	светло-серый RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4126	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4127	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.0106	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01061	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01062	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01063	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01065	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01066	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01067	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.0208	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02081	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02082	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02083	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02085	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02086	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02087	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.0310	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03101	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03102	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03103	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03105	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03106	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03107	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.0412	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04121	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04122	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04123	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04125	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04126	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04127	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13