

Опоры шарнирные, форма А и В

Описание товара/фотография продукта




Описание

Материал, конструкция:

Форма А: диск из улучшенной стали, шаровой элемент из автоматной стали, закаленный, вороненый.

Форма В: Нержавеющая сталь, Без покрытия.

Чертежи



Обзор изделий

Опоры шарнирные

Опоры шарнирные, форма А и В

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	H	H2	T	SW	Допустимая нагрузка макс., кН
K0395.106	A	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.108	A	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.110	A	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.112	A	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.116	A	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.120	A	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.306	B	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.308	B	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.310	B	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.312	B	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.316	B	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.320	B	60	M20	42	8	18	30	55