

Диски для опор ECO, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Диск из термопласта, литой из цинка или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Диск термопласт черный.

Диск цинковый сплав синий оцинкованный.


Диск из нержавеющей стали, чистый.

Указание:

Опоры ECO компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.

Подходящие ходовые винты смотри K0429.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	H	Допустимая нагрузка макс., кН
K0428.10301	A	цинк	30	11,5	16
K0428.10401	A	цинк	40	12	18
K0428.10501	A	цинк	50	14,5	20
K0428.10302	A	нержавеющая сталь	30	11,5	22
K0428.10402	A	нержавеющая сталь	40	12	24
K0428.10502	A	нержавеющая сталь	50	14,5	26
K0428.10303	A	Термопласт	30	11,5	15
K0428.10403	A	Термопласт	40	12	15
K0428.10503	A	Термопласт	50	14,5	15