

## Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием



1/2

### Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления путем поднятия



#### Описание

#### Материал:

Рукоятка: твердый компонент из усиленного полимера, с зубчатым кольцом, выполненным методом литья под давлением из цинкового сплава. Мягкий компонент из термопластичного эластомера.

Металлические детали: Класс прочности: 5.8.

#### Исполнение:

Стальные части - синяя пассивация.

#### Указание:

Серийная поставка в цветовой комбинации: графитово-черный оттенок RAL 9011 (твердый компонент) и черно-серый оттенок RAL 7021 (мягкий компонент).

Благодаря мягкому компоненту достигается особая эргономичность промышленной фурнитуры. Закрытое исполнение защищает от загрязнений. Данная конструкция была разработана с учетом особенностей захвата руки.

Кнопка рычага облегчает расцепление и обеспечивает удобное перемещение ручки.

#### По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение. Величина "H1" по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.


© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com




# Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием



## Чертежи





## Обзор изделий

Номер заказа	Х	T	D	D1	Н	H1	H2	НЗ	H4	A	A1	В	Число зубьев
K0981.3081	M8	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22
K0981.3101	M10	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22