


Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта



**product
design
award**

Описание

Материал:

Сталь.

Рукоятка из полиамида.

Деблокирующие скобы ТРЕ.

Исполнение:

нитроцементованная сталь, черная анодированная.

Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.

Указание:

Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки.

Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании.

Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.

Включая внутреннюю ригельную блокировку с автоматическим предохранителем.

По запросу:

Другие цвета рукоятки.

Принадлежности:

K0106

K0383

K0388

K0390

K0391

K0392


K0393

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Номер заказа	Цвет компонента	Расположение отверстий	Угол поворота держателя	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Усилие зажима F1 Н	Крепежная сила F2 Н	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н
K0661.006101	синий ультрамариновый RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008101	синий ультрамариновый RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010101	синий ультрамариновый RAL 5002	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012101	синий ультрамариновый RAL 5002	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.006100	чёрно-серый RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008100	чёрно-серый RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010100	чёрно-серый RAL 7021	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012100	чёрно-серый RAL 7021	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.006103	ярко-красный RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008103	ярко-красный RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010103	ярко-красный RAL 3020	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012103	ярко-красный RAL 3020	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800

Номер заказа	Цвет компонента	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0661.006101	синий ультрамариновый RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0661.008101	синий ультрамариновый RAL 5002	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
K0661.010101	синий ультрамариновый RAL 5002	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	56,5	59,6	10	8,8	114,3	107,5	286	103,9
K0661.012101	синий ультрамариновый RAL 5002	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	56,5	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	321,3	122
K0661.006100	чёрно-серый RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
K0661.008100	чёрно-серый RAL 7021	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
K0661.010100	чёрно-серый RAL 7021	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	56,5	59,6	10	8,8	114,3	107,5	286	103,9
K0661.012100	чёрно-серый RAL 7021	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	56,5	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	321,3	122
K0661.006103	ярко-красный RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
K0661.008103	ярко-красный RAL 3020	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
K0661.010103	ярко-красный RAL 3020	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	56,5	59,6	10	8,8	114,3	107,5	286	103,9
K0661.012103	ярко-красный RAL 3020	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	56,5	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	321,3	122