

## Вращающиеся рукоятки со сферической головкой

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Шар из дуропласта PF 31.

Втулка и болт из стали или из нержавеющей стали 1.4305.


#### Исполнение:

Шар черный блестящий.

Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Сферическая рукоятка, вращающаяся, с внутренней резьбой

Номер заказа	Материал компонента	B	D	D1	D2	H	H1	H2	L	SW1	SW2	T
K0726.060	Сталь	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.080	Сталь	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.100	Сталь	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.120	Сталь	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.1060	нержавеющая сталь	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.1080	нержавеющая сталь	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.1100	нержавеющая сталь	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.1120	нержавеющая сталь	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.061	Сталь	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.081	Сталь	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.101	Сталь	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.121	Сталь	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-
K0726.1061	нержавеющая сталь	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.1081	нержавеющая сталь	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.1101	нержавеющая сталь	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.1121	нержавеющая сталь	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-

