

Верстачные винты с фиксированной рукояткой DIN 6304

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

Вороненый, упорная цапфа закаленная.

Указание:

У верстачного винта фиксированная рукоятка запрессована.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2	мин. α
K0756.106X40	фиксированная рукоятка	M6	12	5	4,5	40	10	50	30	6	7°
K0756.106X50	фиксированная рукоятка	M6	12	5	4,5	50	10	50	40	6	7°
K0756.108X50	фиксированная рукоятка	M8	14	6	6	50	12	60	35	7,5	4°
K0756.108X60	фиксированная рукоятка	M8	14	6	6	60	12	60	45	7,5	4°
K0756.110X60	фиксированная рукоятка	M10	18	8	8	60	14	80	40	9	3°
K0756.110X70	фиксированная рукоятка	M10	18	8	8	70	14	80	50	9	3°
K0756.112X70	фиксированная рукоятка	M12	20	10	8	70	18	100	50	10	3°
K0756.112X80	фиксированная рукоятка	M12	20	10	8	80	18	100	60	10	3°
K0756.116X75	фиксированная рукоятка	M16	24	12	12	75	20	120	55	12	5°
K0756.116X90	фиксированная рукоятка	M16	24	12	12	90	20	120	70	12	5°
K0756.116X110	фиксированная рукоятка	M16	24	12	12	110	20	120	90	12	5°
K0756.120X75	фиксированная рукоятка	M20	30	16	15,5	75	28	140	55	14	4°
K0756.120X90	фиксированная рукоятка	M20	30	16	15,5	90	28	140	70	14	4°
K0756.120X110	фиксированная рукоятка	M20	30	16	15,5	110	28	140	90	14	4°

