

Диски для опор ECO, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Диск из термопласта, цинкового сплава или нержавеющей стали 1.4305.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.


Исполнение:

Диск термопласт черный.
Диск цинковый сплав синий оцинкованный.
Диск из нержавеющей стали, чистый.

Указание:

Опоры ECO компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0429.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	H	Допустимая нагрузка макс., кН
K0428.20301	B	цинк	30	13,5	16
K0428.20401	B	цинк	40	14,5	18
K0428.20501	B	цинк	50	17,5	20
K0428.20302	B	нержавеющая сталь	30	13,5	22
K0428.20402	B	нержавеющая сталь	40	14,5	24
K0428.20502	B	нержавеющая сталь	50	17,5	26
K0428.20303	B	Термопласт	30	13,5	15
K0428.20403	B	Термопласт	40	14,5	15
K0428.20503	B	Термопласт	50	17,5	15