

Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Нержавеющая сталь.

Рукоятка из полиамида.

Скоба разблокировки из термоэластопласта.

### Исполнение:

Без покрытия.

Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.

### Указание:

Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки.

Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании.

Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.

Включая внутреннюю ригельную блокировку с автоматическим предохранителем.

### По запросу:

Другие цвета рукоятки.

### Принадлежности:

K0106

K0384

K0390

K0392

K0667


### Указание на чертеже:

1) Упорный штифт, поз. 1

2) Упорный штифт, поз. 2


Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



# Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

## Чертежи



## Обзор изделий

### Быстрозажимное приспособление вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

| Номер заказа | Цвет компонента                | Угол поворота держателя позиция 1 | Угол поворота держателя позиция 2 | Угол поворота держателя без упора | Угол поворота ручки позиция 1 | Угол поворота ручки позиция 2 | Угол поворота ручки без упора | Усилие от руки FH - Н | Усилие зажима F1 Н | Крепежная сила F2 Н | Зажимное усилие F3 Н | Важимное усилие F4 Н |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| K0662.106101 | синий ультрамариновый RAL 5002 | 56°                               | 83°                               | 152°                              | 46°                           | 56°                           | 83°                           | 160                   | 1350               | 1650                | 920                  | 1050                 |
| K0662.108101 | синий ультрамариновый RAL 5002 | 13°                               | 93°                               | 158°                              | 26°                           | 61°                           | 86°                           | 190                   | 2000               | 2800                | 940                  | 1350                 |
| K0662.106100 | чёрно-серый RAL 7021           | 56°                               | 83°                               | 152°                              | 46°                           | 56°                           | 83°                           | 160                   | 1350               | 1650                | 920                  | 1050                 |
| K0662.108100 | чёрно-серый RAL 7021           | 13°                               | 93°                               | 158°                              | 26°                           | 61°                           | 86°                           | 190                   | 2000               | 2800                | 940                  | 1350                 |
| K0662.106103 | ярко-красный RAL 3020          | 56°                               | 83°                               | 152°                              | 46°                           | 56°                           | 83°                           | 160                   | 1350               | 1650                | 920                  | 1050                 |
| K0662.108103 | ярко-красный RAL 3020          | 13°                               | 93°                               | 158°                              | 26°                           | 61°                           | 86°                           | 190                   | 2000               | 2800                | 940                  | 1350                 |

| Номер заказа | Цвет компонента                | Расположение отверстий | M     | A  | A1 | A2 | A3 | B  | B1 | B2   | B3   | B5  | B6   | C    | D   | H     | L    | L1 |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|------|------|-----|------|------|-----|-------|------|----|
| K0662.106101 | синий ультрамариновый RAL 5002 | 3                      | M6x35 | 14 | 29 | 7  | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | 2,5 | 53,4 | 24,9 | 5,5 | 163   | 86,5 | 53 |
| K0662.108101 | синий ультрамариновый RAL 5002 | 3                      | M8x45 | 21 | 39 | 9  | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | 2,5 | 51,1 | 32,7 | 6,8 | 191,4 | 107  | 62 |
| K0662.106100 | чёрно-серый RAL 7021           | 3                      | M6x35 | 14 | 29 | 7  | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | 2,5 | 53,4 | 24,9 | 5,5 | 163   | 86,5 | 53 |
| K0662.108100 | чёрно-серый RAL 7021           | 3                      | M8x45 | 21 | 39 | 9  | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | 2,5 | 51,1 | 32,7 | 6,8 | 191,4 | 107  | 62 |
| K0662.106103 | ярко-красный RAL 3020          | 3                      | M6x35 | 14 | 29 | 7  | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | 2,5 | 53,4 | 24,9 | 5,5 | 163   | 86,5 | 53 |
| K0662.108103 | ярко-красный RAL 3020          | 3                      | M8x45 | 21 | 39 | 9  | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | 2,5 | 51,1 | 32,7 | 6,8 | 191,4 | 107  | 62 |