# Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой

## Описание товара/фотография продукта




## Описание

**Материал:**
Корпус и нажимная кнопка из нержавеющей стали.
Шарик, пружинное и стопорное кольцо из нержавеющей стали.
Уплотнительное кольцо из фторкаучука (FKM).

**Исполнение:**
Корпус без покрытия.
Нажимная кнопка без покрытия.
Шарик после закалки.

**Указание:**
Установочные размеры, форма A для плит толщиной 6 мм.
Установочные размеры, форма B для плит толщиной 6–16 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

**Внимание:**
Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с установочными втулками K1065.

**Принадлежности:**
Установочная втулка K1065.

## Чертежи




© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой

## Чертежи

Стопорный шариковый палец для ввинчивания




Стопорный шариковый палец для вставки




## Обзор изделий

### Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали

| Номер заказа | D | D1 | D2 | D3 | M | L1 | L2 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | SW | D5 | D6 | T макс. | Крепежная сила Н | Зажимное усилие Н | Усилие на срез, кН | Предельное осевое усилие кН | Термостойкость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1063.6211** | 12 | 6 | 23 | 8 | M8 | 19 | 21 | 13,5 | 25,8 | 18 | 6 | 5,5 | 10 | 8 | 13 | 10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤180 °C |
| **K1063.10241** | 16 | 10 | 32 | 12 | M12x1,5 | 21,5 | 23,5 | 16 | 39,4 | 29 | 12 | 7 | 13 | 12 | 17 | 16 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤180 °C |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG