

Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E, из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4305 или 1.4401

Исполнение:


электролитически полированный.

Указание:

Нержавеющая сталь 1.4401, аналог DIN 39.

Фасонная ручка подходит под маховики DIN 950.

Чертежи



Обзор изделий

Фасонные ручки, жестко установленные, DIN 39, форма E, из нержавеющей стали

Номер заказа	Вид стали	Исполнение 2	D	D1	D4	L	L1	L3	SW
K1199.0616050	1.4305	с шестигранным углублением	M6	16	10	11	50	7	3
K1199.0820064	1.4305	с шестигранным углублением	M8	20	13	13	64	8	4
K1199.1025080	1.4305	с шестигранным углублением	M10	25	16	14	80	10	5
K1199.10616050	1.4401	без шестигранного углубления	M6	16	11	13	51	5,1	-
K1199.10820064	1.4401	без шестигранного углубления	M8	21	14	14	67	8,75	-
K1199.11025080	1.4401	без шестигранного углубления	M10	25	16	18	81	9,75	-

