

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с L-образной ручкой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:

без покрытия.

С полированной ручкой.

Указание:

Шпингалеты с L-образной ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запираении — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Степень защиты IP65.

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с 2-мя ключами. Каждый замок может открываться любым ключом (закрытие 1333).

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

По запросу:


Для двери толщиной 20 и 40 мм.

Принадлежности:

Ключ для шпингалета K1511.

Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1340.

Чертежи



Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с L-образной ручкой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм

Обзор изделий

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с L-образной ручкой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм

Номер заказа	Приведение в действие	D	H
K1359.118	L-образная ручка	32	18
K1359.218	Ручка L-образная запираемая	32	18