

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

полированные.

Указание:

Болты с тонким стержнем следует защищать стопорным элементом во избежание утери. Так обеспечивается соответствие стандарту EC 2006/42/EC. С дополнительной стопорной шайбой (опция) болт надежно крепится к детали до завинчивания. Для этого шайба устанавливается на резьбовую часть и может свободно перемещаться по стержню. Стержень винта не повреждается в результате концентрации напряжения. Самостоятельное отвинчивание в ручном режиме исключено. Тем не менее шайбу можно легко снять с болта. Поверхность болта с шестигранной головкой отполирована и имеет форму, оптимизированную для применения в области гигиены. Головка болта с торцевой стороны имеет полусферическую форму, конический буртик имеет соответствующий литейный уклон. Головка болта без выступов и углублений имеет ровную поверхность, глубина шероховатости составляет не более Ra 0,8 мкм. К поверхности не пристаю остатки продукта или грязь, что обеспечивает легкую очистку.

По запросу:


Дюймовая резьба, длина резьбы, длина стержня


Принадлежности:

Предохранительные шайбы K1331.

Для бережного затягивания и отвинчивания винтов мы рекомендуем использовать гаечный ключ с открытым зевом в сочетании с защитной насадкой (K1362).

Чертежи



Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
Чертежи

Обзор изделий
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN

Номер заказа	Материал основы	D	D1	D2	B	H	K	L	SW
K1330.04X8	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	5	3	4	8	7
K1330.04X10	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	5	3	4	10	7
K1330.04X12	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	5	3	4	12	7
K1330.04X16	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	5	3	4	16	7
K1330.04X20	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	14	3	4	20	7
K1330.04X25	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	14	3	4	25	7
K1330.04X30	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	14	3	4	30	7
K1330.04X35	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	14	3	4	35	7
K1330.04X40	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3,1	14	3	4	40	7
K1330.05X10	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	6	3,7	4,7	10	8
K1330.05X12	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	6	3,7	4,7	12	8
K1330.05X16	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	6	3,7	4,7	16	8
K1330.05X20	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	6	3,7	4,7	20	8
K1330.05X25	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	25	8
K1330.05X30	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	30	8
K1330.05X35	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	35	8
K1330.05X40	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	40	8
K1330.05X45	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	45	8
K1330.05X50	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	50	8
K1330.06X12	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	7	4	5	12	10
K1330.06X16	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	7	4	5	16	10
K1330.06X20	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	7	4	5	20	10
K1330.06X25	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	18	4	5	25	10
K1330.06X30	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	18	4	5	30	10
K1330.06X35	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	18	4	5	35	10
K1330.06X40	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	18	4	5	40	10
K1330.06X45	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	18	4	5	45	10
K1330.06X50	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	18	4	5	50	10
K1330.06X60	нержавеющая сталь A4	M6	13	4,2	18	4	5	60	10
K1330.08X16	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	9,5	5,5	6,5	16	13
K1330.08X20	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	9,5	5,5	6,5	20	13
K1330.08X25	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	9,5	5,5	6,5	25	13
K1330.08X30	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	30	13
K1330.08X35	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	35	13
K1330.08X40	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	40	13
K1330.08X45	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	45	13
K1330.08X50	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	50	13
K1330.08X60	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	60	13
K1330.08X70	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	70	13
K1330.08X80	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	80	13
K1330.10X20	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	20	16
K1330.10X25	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	25	16

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	D1	D2	B	H	K	L	SW
K1330.10X30	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	30	16
K1330.10X35	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	35	16
K1330.10X40	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	40	16
K1330.10X45	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	45	16
K1330.10X50	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	50	16
K1330.10X60	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	60	16
K1330.10X70	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	70	16
K1330.10X80	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	80	16
K1330.12X25	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	14,5	8,6	10	25	18
K1330.12X30	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	14,5	8,6	10	30	18
K1330.12X35	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	14,5	8,6	10	35	18
K1330.12X40	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	14,5	8,6	10	40	18
K1330.12X45	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	45	18
K1330.12X50	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	50	18
K1330.12X60	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	60	18
K1330.12X70	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	70	18
K1330.12X80	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	80	18
K1330.16X30	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	30	24
K1330.16X35	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	35	24
K1330.16X40	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	40	24
K1330.16X45	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	45	24
K1330.16X50	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	50	24
K1330.16X60	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	13	38	11,1	12,5	60	24
K1330.16X70	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	13	38	11,1	12,5	70	24
K1330.16X80	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	13	38	11,1	12,5	80	24