K1208

Маховички DIN 950, из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:
Зубчатый обод, фрезерованный и полированный.

Чертежи





DIN 6885-1



Обзор изделий

Маховички DIN 950, из нержавеющей стали

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Маховички DIN 950, из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Исполнение 1	D1	D2	D3	D7	L1	L3	B3	T	Количество спиц
K1208.0100X10	нержавеющая сталь A4	калибровое отверстие	100	10H7	26	M6	17	33	-	-	3
K1208.0125X12	нержавеющая сталь A4	калибровое отверстие	125	12H7	28	M8	18	36	-	-	3
K1208.0160X16	нержавеющая сталь A4	калибровое отверстие	160	16H7	32	M10	20	40	-	-	3
K1208.0200X18	нержавеющая сталь A4	калибровое отверстие	200	18H7	38	M10	24	45	-	-	3
K1208.1100X10	нержавеющая сталь A4	калибровое отверстие с пазом	100	10H7	26	M6	17	33	3	11,4	3
K1208.1125X12	нержавеющая сталь A4	калибровое отверстие с пазом	125	12H7	28	M8	18	36	4	13,8	3
K1208.1160X16	нержавеющая сталь A4	калибровое отверстие с пазом	160	16H7	32	M10	20	40	5	18,3	3
K1208.1200X18	нержавеющая сталь A4	калибровое отверстие с пазом	200	18H7	38	M10	24	45	6	20,8	3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG