



Зажимной болт UNILOCK системный размер 138 мм**Описание товара/фотография продукта**

1 = крепление винтом DIN 912 с помощью зажимного болта



Центрирующий болт, форма А
Компенсирующий болт, форма В
Зажимной болт, форма С

**Описание****Материал:**

Сталь цементируемая.

Исполнение:

Корпус приспособления - Черная оксидная пленка (Воронение).

Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.

Указание:


Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажатия и позиционирования заготовок и приспособлений. Зажимные болты привинчиваются со сменным элементом.

По запросу:


Другие исполнения.

Зажимной болт UNILOCK системный размер 138 мм

Чертежи



- 
 Центрирующий болт, форма А
 фиксирует по направлению х и у (референтная точка)
- 
 Компенсирующий болт, форма В
 фиксирует свободную ось (болт с буртиком)
- 
 Зажимной болт, форма С
 болт с нижним пределом размера (не обеспечивает функцию центрирования, обеспечивает только функцию зажима)



Обзор изделий

Зажимной болт UNILOCK, системный размер 138 мм

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	T
K1424.168381025	A	38	25	37	9,5	24,5
K1424.268381025	B	38	25	37	9,5	24,5
K1424.368381025	C	38	25	37	9,5	24,5