

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Дуропласт PF 31.


Сталь или нержавеющая сталь.

#### Исполнение:

Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.

Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.

### Чертежи



### Обзор изделий

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D2	H	H1	T
K1297.3205	Автоматная сталь	M5	32	16	22,5	11	7,5
K1297.3206	Автоматная сталь	M6	32	16	22,5	11	9
K1297.4006	Автоматная сталь	M6	40	20	28	14	9
K1297.4008	Автоматная сталь	M8	40	20	28	14	12
K1297.4010	Автоматная сталь	M10	40	20	28	14	15
K1297.5008	Автоматная сталь	M8	50	25	35	17,5	12
K1297.5010	Автоматная сталь	M10	50	25	35	17,5	15
K1297.6012	Автоматная сталь	M12	60	30	37	18,5	18
K1297.13205	нержавеющая сталь	M5	32	16	22,5	11	7,5
K1297.13206	нержавеющая сталь	M6	32	16	22,5	11	9
K1297.14006	нержавеющая сталь	M6	40	20	28	14	9
K1297.14008	нержавеющая сталь	M8	40	20	28	14	12
K1297.14010	нержавеющая сталь	M10	40	20	28	14	15
K1297.15008	нержавеющая сталь	M8	50	25	35	17,5	12
K1297.15010	нержавеющая сталь	M10	50	25	35	17,5	15
K1297.16012	нержавеющая сталь	M12	60	30	37	18,5	18

**Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали**

Обзор изделий

---