

Сменный зажимной кулачок, верхний, форма С

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Сталь цементируемая.

Исполнение:


азотированная и вороненая

Указание:

С помощью этих зажимных кулачков можно увеличить диапазон зажима плавающих зажимов.



Чертежи



Номер заказа	H = макс. диапазон зажима в сочетании с K1490.90000 [mm]	H = макс. диапазон зажима в сочетании с K1490.910000 [mm]
K1490.90416	4-16	-
K1490.91527	15-27	-
K1490.92638	26-38	-
K1490.90029	29	23
K1490.90040	40	34

Сменный зажимной кулачок, верхний, форма С

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	B1	Н	H1	H2	L	L2
					Диапазон зажима				
K1490.90416	С	Сменный зажимной кулачок, верхний	28	15	4-16	24,5	3,5	29,5	11,5
K1490.91527	С	Сменный зажимной кулачок, верхний	28	15	15-27	24,5	14,5	29,5	11,5
K1490.92638	С	Сменный зажимной кулачок, верхний	28	15	26-38	35,5	25,5	29,5	11,5