

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма А



Описание товара/фотография продукта





Описание

Материал:

Переходная пластина из стали.

Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Переходная пластина, оцинкованная.


Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.

Указание:

Переходные плиты обеспечивают совместимость быстрозажимных устройств Кірр со схемой расположения отверстий 3 и плит с координатно-фиксирующими отверстиями, а также плит с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм

Штревели зажимаются в отверстии поворотом винта с цилиндрической головкой.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	В	B1	B2	D	D1	Н	H1	L	L1	L2	L3	L4	S	SW
K1506.0016	А	Сталь	52	13	26	16	M5	30,5	17,5	66	11	30	13	26	5	6
K1506.1020	Α	нержавеющая сталь	52	13	26	20	M5	34	21	66	11	30	13	26	5	6
K1506.0028	Α	Сталь	52	13	26	28	M5	41	28	66	11	30	13	26	5	6



Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма А



Обзор изделий