

Штрели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Переходная пластина из стали.

Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Переходная пластина, оцинкованная.


Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.

Указание:

Переходные плиты обеспечивают совместимость быстрозажимных устройств Kipp со схемой расположения отверстий 4 и плит с координатно-фиксирующими отверстиями, а также плит с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм.

Штрели зажимаются в отверстия поворотом винта с цилиндрической головкой.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	S	SW
K1506.0116	B	Сталь	52	7	38	16	M5	M6	30,5	17,5	96	11	30	7	38	5	6
K1506.1120	B	нержавеющая сталь	52	7	38	20	M5	M6	34	21	96	11	30	7	38	5	6
K1506.0128	B	Сталь	52	7	38	28	M5	M6	41	28	96	11	30	7	38	5	6