

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма С

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Переходная пластина из стали.

Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Переходная пластина, оцинкованная.


Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.

Указание:

Переходные пластины обеспечивают совместимость быстрозажимных устройств со схемой расположения отверстий 3 или 4 и плит с координатно-фиксирующими отверстиями, а также плит с отверстием $\varnothing 16$ мм, $\varnothing 20$ мм или $\varnothing 28$ мм.

Штревели зажимаются в отверстия поворотом винта с цилиндрической головкой.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S	SW
K1506.0216	C	Сталь	52	13	26	7	38	16	M5	M5	M6	30,5	17,5	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6
K1506.1220	C	нержавеющая сталь	52	13	26	7	38	20	M5	M5	M6	34	21	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6
K1506.0228	C	Сталь	52	13	26	7	38	28	M5	M5	M6	41	28	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6