

Сменный зажимной кулачок, верхний, форма D

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Сталь цементируемая.

Исполнение:


азотированная и вороненая

Указание:

С помощью этих зажимных кулачков можно увеличить диапазон зажима плавающих зажимов.



Чертежи



Номер заказа	H = макс. диапазон зажима в сочетании с K1490.90000 [mm]	H = макс. диапазон зажима в сочетании с K1490.910000 [mm]
K1490.90416	4-16	-
K1490.91527	15-27	-
K1490.92638	26-38	-
K1490.90029	29	23
K1490.90040	40	34

Сменный зажимной кулачок, верхний, форма D

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	B1	D	D1	H1	H2	L	L1	L2	L3
K1490.90029	D	Верхний зажимной кулачок	28	15	M8	9	29,5	16,5	31,5	24,5	8	16
K1490.90040	D	Верхний зажимной кулачок	28	15	M8	9	40,5	27,5	31,5	24,5	8	16