Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:
Датчики состояния с держателем предназначены для опроса состояния активации прижимных устройств.
Датчик распознает закрытое или открытое положение прижимного устройства и позволяет выполнить электронную обработку информацию о состоянии изделия.
Датчик закрепляется держателем на прижимном устройстве.

Материал:
Нержавеющая сталь.

Исполнение:
Без покрытия.

Указание:
Датчик состояния и держатель поставляются в разобранном виде.

Технические данные:
Индуктивный датчик:
Схема выхода: замыкающий контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: 100 мА
Расстояние для срабатывания: 0,8 мм
Частота включения: 5000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: кабель длиной 0,3 м, полиуретановый, со штекером
Температурный диапазон: от -25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE

Диапазон температур:
Диапазон температуры: от -25 до +70 °C

Монтаж:
Датчик состояния закрепляется гайками на держателе и настраивается на размер L1.
Держатель закрепляется болтами для прижимного устройства в сквозных отверстиях между опорой и монтажной поверхностью.
Точная настройка точки включения выполняется во время монтажа прижимного устройства.
Детальный процесс описан в руководстве по монтажу.

Принадлежности:
Устройство прижимное с горизонтальным основанием с горизонтальной ножкой K0660.
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальной ножкой K0662.
Штекерное соединение M8x1, втулка с резьбовым фиксатором, без экранирования K1874.
Блок для кабельных стяжек K1278.

Безопасность:
Датчики состояния не предназначены для защиты персонала от травм.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства

Описание товара/фотография продукта

Указание на чертеже:
1) Индикация светодиода

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства

Описание товара/фотография продукта

Чертежи



Обзор изделий

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	G	G1	H	H1	L	L1	L2	P	SW	для быстрозажимных устройств	M=Шпиндель Быстрозажимное устройство
K1736.06111	H	для горизонтального прижимного устройства	26	3	9	6,5	-	28	39	-	8	23	2	5,5	M5X0,5	M8x1	20,1	-	27	13,8	39	8	K0660	M6x35
K1736.08111	H	для горизонтального прижимного устройства	26	4	9	-	31	45	-	8	24	2	6,2	M5X0,5	M8x1	27,3	-	27	20,6	39	8	7	K0660	M8x45
K1736.06121	V	для вертикального прижимного устройства	14	4	0	18	12	27	45,5	5,5	-	-	2	5,5	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	8	K0662	M6x35
K1736.08121	V	для вертикального прижимного устройства	21	4	5	15	19	32	49	6,5	-	-	2	6,8	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	8	K0662	M8x45

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства

Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG