

Неподвижные ролики из листовой стали, со стандартными цельнолитыми резиновыми шинами, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, колеса со стандартными литыми резиновыми шинами, колесные диски из полиамида.

Исполнение:


Запрессованный корпус. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Привинченная ось колеса. Стандартные литые резиновые колеса устойчивы к ударам и коррозии.

Чертежи

Неподвижный ролик



Неподвижные ролики из листовой стали, со стандартными цельнолитыми резиновыми шинами, усиленная конструкция**Обзор изделий**

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	D	H	Допустимая нагрузка, кг
K1760.080251	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	25	80	111	60
K1760.100321	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	32	100	136	90
K1760.125251	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	25	125	161	80
K1760.125321	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	32	125	161	100