

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, со стандартными цельнолитыми резиновыми шинами, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, колеса со стандартными литыми резиновыми шинами, колесные диски из полиамида.

Исполнение:


Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Привинченная ось колеса. Стандартные литые резиновые колеса устойчивы к ударам и коррозии.

Чертежи


Поворотный ролик
с фиксатором stop-fix



Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, со стандартными цельнолитыми резиновыми шинами, усиленная конструкция

Чертежи

Подшипниковый узел поворотного венца:



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	D	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1760.080252	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	25	80	111	80	60
K1760.100322	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	32	100	136	90	90
K1760.125252	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	25	125	161	102,5	80
K1760.125322	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	32	125	161	102,5	100