

Винтовые домкраты с плоским упором и магнитной ножкой, алюминий

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминий (прочность на растяжение 400 Н/мм²).
Шпindel из улучшенной стали.

Исполнение:

Трапециевидальная резьба самостопорящаяся, шпindel с концевым предохранителем.


Указание:

Подходит для горизонтального и вертикального применения. С помощью магнитной ножки можно обеспечить длительное и точное позиционирование заготовки в вертикальном положении.

Указание на чертеже:

- 1) Центрирующее отверстие для K1961
- 2) Магнитная ножка

Чертежи



Обзор изделий

Винтовые домкраты с плоским упором и магнитной ножкой, алюминий

Номер заказа	D	D1	D2	H	H1	S	F макс. кН
K1944.01	50	50	Tr 30X4	52	62	12	30
K1944.02	50	50	Tr 30X4	60	80	12	30
K1944.03	50	50	Tr 30X4	80	110	12	30

