


Потолочное крепление, резинометаллическое

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Натуральный каучук, твердость низкая (45 твердость по Шору), средняя (60 твердость по Шору) и высокая (70 Shore A).

Исполнение:

Сталь оцинкованная

Указание:

Резинометаллические потолочные крепления являются подвесными элементами со встроенной защитой от обрыва и подходят для подвешивания осветительных приборов, аппаратов и труб. Потолочные крепления могут подвергаться растягивающему напряжению, они мягко поглощают удары и силы инерции.



Обзор изделий

Потолочное крепление, резинометаллическое

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	Твердость по Шору А	Нагрузка в Н
K2012.10845	A	наружная резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	45	125
K2012.10860	A	наружная резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	60	200
K2012.10870	A	наружная резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	70	300

Потолочное крепление, резинометаллическое

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	Твердость по Шору А	Нагрузка в Н
K2012.00845	B	внутренняя резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	45	125
K2012.00860	B	внутренняя резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	60	200
K2012.00870	B	внутренняя резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	70	300
K2012.01040	C	внутренняя резьба	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	40	250
K2012.01060	C	внутренняя резьба	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	60	700