



## Описание

### Материал:

Петля из цинкового литья под давлением.  
Ось из нержавеющей стали.

### Исполнение:

Петля отпескоструенная, хромированная или черная.  
Ось, без покрытия.

### Указание:

Петли на вкладные двери.  
Петли могут использоваться для установки справа и слева.

\*На указанных местах с нижней стороны выполнены отверстия, которые можно при необходимости рассверлить.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.


На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

### Принадлежности:

Винты с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN EN ISO 10642 (K0708).

## Петли из цинкового литья под давлением

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Петли из цинкового литья под давлением

| Номер заказа     | Форма | Цвет основы   | A   | A1   | A2   | A3 | A4 | A5  | A6  | B  | B1 | D1  | H    | Угол поворота | S | F1 N | F2 N |
|------------------|-------|---------------|-----|------|------|----|----|-----|-----|----|----|-----|------|---------------|---|------|------|
| K1897.0504004011 | A     | хромированный | 40  | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | -   | -   | 40 | 25 | 5,3 | 9    | 180°          | 5 | 3650 | 2000 |
| K1897.0504004021 | A     | черный        | 40  | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | -   | -   | 40 | 25 | 5,3 | 9    | 180°          | 5 | 3650 | 2000 |
| K1897.0605005011 | A     | хромированный | 50  | 15   | 15   | 25 | 25 | -   | -   | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180°          | 6 | 3650 | 2000 |
| K1897.0605005021 | A     | черный        | 50  | 15   | 15   | 25 | 25 | -   | -   | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180°          | 6 | 3650 | 2000 |
| K1897.0607605011 | A     | хромированный | 76  | 28   | 28   | 38 | 38 | -   | -   | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270°          | 6 | 3650 | 900  |
| K1897.0607605021 | A     | черный        | 76  | 28   | 28   | 38 | 38 | -   | -   | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270°          | 6 | 3650 | 900  |
| K1897.0606305011 | A     | хромированный | 63  | 15   | 28   | 25 | 38 | -   | -   | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270°          | 6 | 4400 | 850  |
| K1897.0606305021 | A     | черный        | 63  | 15   | 28   | 25 | 38 | -   | -   | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270°          | 6 | 4400 | 850  |
| K1897.0806006011 | A     | хромированный | 60  | 18   | 18   | 30 | 30 | -   | -   | 60 | 36 | 8,4 | 15   | 180°          | 8 | 4500 | 4500 |
| K1897.0806006021 | A     | черный        | 60  | 18   | 18   | 30 | 30 | -   | -   | 60 | 36 | 8,4 | 15   | 180°          | 8 | 4500 | 4500 |
| K1897.0607606021 | A     | черный        | 76  | 28   | 28   | 38 | 38 | -   | -   | 60 | 36 | 6,5 | 15   | 270°          | 8 | 3650 | 2000 |
| K1897.0809006011 | A     | хромированный | 90  | 18   | 45   | 30 | 60 | -   | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15   | 270°          | 8 | 5500 | 2500 |
| K1897.0809006021 | A     | черный        | 90  | 18   | 45   | 30 | 60 | -   | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15   | 270°          | 8 | 5500 | 2500 |
| K1897.0812006011 | A     | хромированный | 120 | 45   | 45   | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15   | 270°          | 8 | 5500 | 1300 |
| K1897.0812006021 | A     | черный        | 120 | 45   | 45   | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15   | 270°          | 8 | 5500 | 1300 |
| K1897.0607606012 | B     | хромированный | 76  | 28   | 28   | 38 | 38 | 18  | 18  | 60 | 36 | 6,5 | 15   | 270°          | 8 | 4500 | 4500 |
| K1897.0607606022 | B     | черный        | 76  | 28   | 28   | 38 | 38 | 18  | 18  | 60 | 36 | 6,5 | 15   | 270°          | 8 | 4500 | 4500 |

