

Петли из цинкового литья под давлением, регулируемые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Петля и регулировочные втулки из цинкового литья под давлением.
Ось из нержавеющей стали.

Исполнение:

Петля и регулировочные втулки хромированные до блеска или черные.
Ось, без покрытия.

Указание:

Петли на вкладные двери.
Петли могут использоваться для установки справа и слева.

Острием стрелок показана середина хода регулировки "L" для облегчения монтажа.

Положение дверей и откидных крышек можно ступенчато отрегулировать передвижением регулировочных втулок. Это позволяет скомпенсировать и отрегулировать технологические допуски и зазор двери в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Рифления с нижней стороны регулировочных втулок и в пазах петли предотвращают проскальзывание.

Регулировочные втулки полностью перекрывают пазы, предотвращая тем самым попадание загрязнений в регулировочный зазор.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.


Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Принадлежности:

Винты с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.

Чертежи



Обзор изделий

Петли из цинкового литья под давлением, регулируемые

Номер заказа	Форма	Тип формы	Цвет основы	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	S	Перемещение L макс.	Угол поворота	F1 N	F2 N
K1898.0538212111	A	-	хромированный	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212112	A	-	черный	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212121	B	вертикальный	хромированный	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212122	B	вертикальный	черный	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212131	C	горизонтальный	хромированный	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212132	C	горизонтальный	черный	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000