

Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рычаг с полимерным покрытием.
Стальные части вороненые.


По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета, а также специальные исполнения.
Размер «Н1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.

Вывод из зацепления
путем поднятия



Чертежи



Обзор изделий

Плоский зажимной рычаг с внутренней резьбой

Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0737.2061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.2081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.3081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.3101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.206181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.208181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.308181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.310181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.206182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.208182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.308182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.310182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.206184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.208184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.308184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.310184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22