

Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления  
путем поднятия



## Описание

### Материал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.  
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

### Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием.  
Детали из нержавеющей стали Без покрытия.

### Указание:

Для  $L \geq 60$  мм длина резьбы составляет 60 мм

### По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а также специальные исполнения.


Размер «Н1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.

### Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

**Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали**

Чертежи



**Обзор изделий**

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0738.2061X15	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0738.2061X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.2061X25	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.2061X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.2061X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.2061X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.2061X60	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.2081X15	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0738.2081X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.2081X25	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.2081X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.2081X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.2081X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.2081X60	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.2101X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.2101X25	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.2101X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.2101X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.2101X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.2101X60	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.3081X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0738.3081X25	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0738.3081X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0738.3081X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0738.3081X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0738.3081X60	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0738.3101X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0738.3101X25	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25



**Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали**
**Обзор изделий**

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0738.310182X20	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0738.310182X25	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0738.310182X30	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0738.310182X40	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0738.310182X50	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0738.310182X60	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0738.206184X15	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0738.206184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.206184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.206184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.206184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.206184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.206184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.208184X15	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0738.208184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.208184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.208184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.208184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.208184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.208184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.210184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.210184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.210184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.210184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.210184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.210184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.308184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0738.308184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0738.308184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0738.308184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0738.308184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0738.308184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0738.310184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0738.310184X25	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0738.310184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0738.310184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0738.310184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0738.310184X60	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60