

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком, шелковисто-матовая поверхность

Описание товара/фотография продукта



**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Описание

Материал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.

Стальные части с коэффициентом прочности 5.8.

Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием.

Стальные части — воронёные.

Защитный колпачок, нержавеющая сталь, Без покрытия.


По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком, шелковисто-матовая поверхность

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0122.92061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.92081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.93081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.93101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22