

Ручки «Мини-барашек» из биополимера, с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта



METRIC
Parts



Описание

Материал:

Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.

Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.

Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.

Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.

Указание:

Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).

Хорошая химическая стойкость.

Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Преимущества:

Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).


Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.

Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.

Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.

Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).

Чертежи



Ручки «Мини-барашек» из биополимера, с наружной резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	D	D2	H	H1	H2	L
K0274.100004143X8	L	Бук натуральный	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	8
K0274.100005143X15	L	Бук натуральный	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	15
K0274.100006143X15	L	Бук натуральный	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15
K0274.100008143X20	L	Бук натуральный	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	20
K0274.10000490X8	L	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	8
K0274.10000590X15	L	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	15
K0274.10000690X15	L	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15
K0274.10000890X20	L	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	20