

Ручки «Мини-барашек» из биополимера

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.


Указание:

Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Преимущества:

Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	D	D2	H	H1	H2	L	T
K0274.100004143	K	Бук натуральный	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	6
K0274.100005143	K	Бук натуральный	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.100006143	K	Бук натуральный	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	8

Ручки «Мини-барашек» из биополимера

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	D	D2	H	H1	H2	L	T
K0274.10000490	K	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	6
K0274.10000590	K	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.10000690	K	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.100004143X8	L	Бук натуральный	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.100005143X15	L	Бук натуральный	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.100006143X15	L	Бук натуральный	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.100008143X20	L	Бук натуральный	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	20	-
K0274.10000490X8	L	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.10000590X15	L	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.10000690X15	L	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.10000890X20	L	чёрно-серый RAL 7021	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	20	-