

Ручки «Мини-барашек» со сквозной внутренней резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка из термопласта.


Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Ручка, цвет черно-серый. Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки «Мини-барашек» со сквозной внутренней резьбой

Номер заказа	Материал компонента	A	B	D	D2	H	H1	H2	T
K0658.1004	Сталь	28	13	M4	12	14,3	13,3	2,3	10
K0658.1005	Сталь	28	13	M5	12	14,3	13,3	2,3	10
K0658.1006	Сталь	28	13	M6	12	14,3	13,3	2,3	10
K0658.1806	Сталь	40	16	M6	14,6	19,8	19	4	14
K0658.1808	Сталь	40	16	M8	14,6	19,8	19	4	14
K0658.10004	нержавеющая сталь	28	13	M4	12	14,3	13,3	2,3	10
K0658.10005	нержавеющая сталь	28	13	M5	12	14,3	13,3	2,3	10
K0658.10006	нержавеющая сталь	28	13	M6	12	14,3	13,3	2,3	10
K0658.10806	нержавеющая сталь	40	16	M6	14,6	19,8	19	4	14
K0658.10808	нержавеющая сталь	40	16	M8	14,6	19,8	19	4	14

