



Описание

Материал:

Торцевая головка из инструментальной стали.
Вставка специальная РЕТР.

Исполнение:

Торцевая головка, хромированная.

Указание:

Торцевая головка

Торцевая головка с приводом 1/2", изготовитель — Hazet. Специальная модификация для крепления пластиковых вставок. Благодаря длине и форме торцевой головки пластиковая вставка надежно фиксируется. Таким образом обеспечивается оптимальная передача силы на головку болта. При надлежащем применении металлический контакт между торцевой и шестигранной головками конструктивно исключен. Это обеспечивает защиту от контактной коррозии.

Пластиковая вставка


Пластиковая вставка для затягивания и отвинчивания болтов и гаек продуктовой линейки NOVOnox hygienic фирмы KIPP. Полированные и чувствительные поверхности надежно защищены, последующая контактная коррозия исключена.

Вдавливание в специальную торцевую головку осуществляется вручную. Благодаря геометрическому замыканию и зажимному устройству обеспечивается оптимальная фиксация в торцевой головке. Для замены изношенных пластиковых вставок не требуется специальный инструмент. При определенном моменте затяжки (класс прочности 6.8) пластиковые вставки выдерживают до 1000 циклов замены.

Указание на чертеже:

- А) Торцевая головка
В) Пластиковая вставка

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	D=наружный диаметр	D1	L	T	SW=размер гаечного ключа	SW1
K1361.1012	Торцевая Головка	15,3	22	36,6	10,6	10	-
K1361.1112	Торцевая Головка	16,6	22	37,3	10,1	11	-
K1361.1312	Торцевая Головка	19,1	22	37,3	10,6	13	-
K1361.1612	Торцевая Головка	22,9	23,6	37,1	11,3	16	-
K1361.1912	Торцевая Головка	26,6	23	37	13,2	19	-
K1361.2112	Торцевая Головка	29	25	36,8	12,9	21	-

Торцевые головки и пластиковые вставки

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	D=наружный диаметр	D1	L	T	SW=размер гаечного ключа	SW1
K1361.2712	Торцевая Головка	35,2	25	44,4	18,1	27	-
K1361.0502	Защитная Вставка	-	-	18	6	10	5
K1361.0503	Защитная Вставка	-	-	18	6	10	5,5
K1361.0603	Защитная Вставка	-	-	18	6	10	6
K1361.0704	Защитная Вставка	-	-	18	6	10	7
K1361.0805	Защитная Вставка	-	-	18	6	11	8
K1361.1006	Защитная Вставка	-	-	19,5	10	13	10
K1361.1107	Защитная Вставка	-	-	21,5	11	16	11
K1361.1308	Защитная Вставка	-	-	21,5	11	16	13
K1361.1610	Защитная Вставка	-	-	22	13,5	19	16
K1361.1710	Защитная Вставка	-	-	21,5	12	21	17
K1361.1812	Защитная Вставка	-	-	21,5	12	21	18
K1361.1913	Защитная Вставка	-	-	21,5	12	21	19
K1361.2114	Защитная Вставка	-	-	26,5	18	27	21
K1361.2214	Защитная Вставка	-	-	26,5	18	27	22
K1361.2416	Защитная Вставка	-	-	26,5	18	27	24