

Половины петель из алюминия, внутреннее прилегание**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Алюминий.

Исполнение:

анодированы.

Указание:

Половины петель для панельных элементов и алюминиевых профилей.

Половины петель можно настроить по отдельности.

Возможность поворота на 360°.

Крепление винтами с потайной головкой согласно DIN 7991/ISO 10642.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.


Принадлежности:

Ось K2104.

Закрывающаяся пробка K2105.

Половины петель из алюминия, внутреннее прилегание

Чертежи



Обзор изделий

Половины петель из алюминия, внутреннее прилегание

Номер заказа	A1	A3	B2	B4	D	D1	D2	S	Количество отверстий	F1 N	F2 N
K2102.22502	14,5	22	50	30	5,3	10	6,1	4	2	100	150
K2102.28502	17,5	28	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.32502	19,5	32	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.40502	21,1	40,1	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.42502	25	42	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.47502	27	47	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.52502	29,5	52	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.62502	34,5	62	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150