

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта



INCH
Parts



Описание

Материал:

Рукоятка из прецизионного литья .

Другие стальные части 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Рукоятка электролитически полированная.


Стальные части Без покрытия.

По запросу:


Другие варианты внутренней резьбы, длина болта и специальное исполнение.

Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Вывод из зацепления
путем поднятия



Чертежи



Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком,
резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Зажимной рычаг из нержавеющей стали, с защитным колпачком, с внутренней резьбой

Номер заказа	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0124.92A2	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10
K0124.92A3	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10
K0124.93A3	3	5/16-18	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11
K0124.93A4	3	3/8-16	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11