

## Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Описание продукта:

Поворотные зажимы для тяжелой обработки с удлиненным путем зажима особенно удобны для автоматизированных процессов зажатия.

В начале процесса зажима натяжная штанга за счет встроенной кривой управления совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз.

#### Материал:

Углеродистая сталь.

#### Исполнение:

Основной корпус, воронёный.

Хвостовик, закалённый и воронёный.

Натяжная штанга, закалённая и воронёная.

#### Приведение в действие:

Можно использовать ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом или ручной зажимной ключ.

В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.

#### Преимущества:

Возможность автоматизации

Высокие зажимные усилия

Быстрое зажатие


Высокая жесткость

#### Указание на чертеже:

- 1) Ход поворота
- 2) Ход зажима
- 3) С левым поворотом
- 4) С правым поворотом

# Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации

## Чертежи



## Обзор изделий

### Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком, возможность автоматизации

| Номер заказа | Исполнение 1       | B  | B1 | B2 | B3 | D   | D1  | D2 | H  | H1  | H2 | H3 | H4 | H5 | H6  | L  | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | SW | Зажимное<br>усилие,<br>кН | Момент<br>затяжки<br>макс. Нм |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|-------------------------------|
| K2158.00601  | с левым поворотом  | 70 | 58 | 44 | 22 | 6,6 | M12 | 49 | 50 | 168 | 25 | 20 | 30 | 24 | 104 | 50 | 66 | 55 | 50 | 38 | 25 | 10 | 19 | 6                         | 25                            |
| K2158.10601  | с правым поворотом | 70 | 58 | 44 | 22 | 6,6 | M12 | 49 | 50 | 168 | 25 | 20 | 30 | 24 | 104 | 50 | 66 | 55 | 50 | 38 | 25 | 10 | 19 | 6                         | 25                            |
| K2158.01001  | с левым поворотом  | 90 | 74 | 61 | 28 | 9   | M16 | 59 | 61 | 199 | 33 | 25 | 35 | 24 | 120 | 60 | 79 | 65 | 60 | 42 | 33 | 12 | 19 | 10                        | 35                            |
| K2158.11001  | с правым поворотом | 90 | 74 | 61 | 28 | 9   | M16 | 59 | 61 | 199 | 33 | 25 | 35 | 24 | 120 | 60 | 79 | 65 | 60 | 42 | 33 | 12 | 19 | 10                        | 35                            |