

Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 32 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и крепежная гайка из нержавеющей стали 1.4404.

Активация 1.4401.

Уплотнительное кольцо круглого сечения NBR.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°.

Возможна установка справа или слева.

Защита от воды и пыли согласно IP65 по EN 60529.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Торцовый ключ K0535.

Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1340.

Указание на чертеже:

Активация:

a) квадратная головка 7 мм

b) квадратная головка 8 мм

c) двойной бородок 3 мм

d) двойной бородок 5 мм


e) кулак

f) треугольная головка 7 мм

1) уплотнительное кольцо

Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 32 мм

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалет малоразмерный, из нержавеющей стали

Номер заказа	Приведение в действие	D	H	S макс.
K1339.1718	квадратная головка 7 мм	32	18	8
K1339.1818	квадратная головка 8 мм	32	18	8
K1339.4318	Двойная бородка 3 мм	32	18	8
K1339.4518	Двойная бородка 5 мм	32	18	8
K1339.0018	Рукоятка	32	18	8
K1339.8718	Треугольная головка 7 мм	32	18	8