

Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 28 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, нержавеющая сталь 1.4404.

Толкатель и крепежная гайка, нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли согласно IP65 по EN 60529.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Торцовый ключ K0535.

Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1340.

Указание на чертеже:

Активация:


- a) квадратная головка 7 мм
- b) квадратная головка 8 мм
- c) двойной бородок 3 мм
- d) двойной бородок 5 мм
- e) кулак
- f) треугольная головка 7 мм

1) уплотнительное кольцо

2) плоское уплотнение

Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 28 мм

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 28 мм

Номер заказа	Приведение в действие	D	H	S макс.
K1351.1718	квадратная головка 7 мм	28	18	8
K1351.1818	квадратная головка 8 мм	28	18	8
K1351.4318	Двойная бородка 3 мм	28	18	8
K1351.4518	Двойная бородка 5 мм	28	18	8
K1351.0018	Рукоятка	28	18	8
K1351.8718	Треугольная головка 7 мм	28	18	8