


Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Монтажный уголок, стальной.

Исполнение:

Монтажный уголок, оцинкованный.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:


В качестве опции для напольного монтажа, монтажа на платформе или бокового монтажа.

Принадлежности:

K2381 Телескопические направляющие из стали для бокового монтажа, полного выдвижения, грузоподъемность до 50 кг.

K2383 Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг.

Чертежи



Обзор изделий

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	B	H	L	Вид упаковки
K2393.0347	55,1	114,4	236,5	150	300	14,7	35,7	346,7	1 шт. = 1 пара
K2393.0397	55,1	139,4	286,5	175	350	14,7	35,7	396,7	1 шт. = 1 пара
K2393.0447	55,1	164,4	336,6	200	400	14,7	35,7	446,8	1 шт. = 1 пара
K2393.0497	55,1	189,4	386,6	225	450	14,7	35,7	496,8	1 шт. = 1 пара

