

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинкованный, с пассивированием толстым слоем и покрытием Top Coat.
Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запираения крышек, клапанов, облицовки различных машин и т. д. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку. Крепежное усилие достигается натягиванием скобы.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Рекомендуем использовать для крепления компонентов болты с потайной головкой.

Необходимое исполнение обратного крюка заказывается отдельно.


По запросу:

Запирающееся устройство с замковой петлей.

Принадлежности:

крюк K2358.

Чертежи



Обзор изделий

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

Номер заказа	Материал основы	Форма
K2358.1520871	Сталь	A
K2358.1520872	нержавеющая сталь	A
K2358.2521221	Сталь	B
K2358.2521222	нержавеющая сталь	B

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

Обзор изделий
