


## Imanes (imán en U)

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Núcleo magnético de AlNiCo.

**Versión:**

Lacado en rojo.

**Indicación:**


Imanes en U con gran fuerza de adherencia. Sistema sin blindaje. Los imanes se suministran con placa de protección cincada y se utilizan para sujetar, clasificar y levantar elementos.

Los tamaños 1, 2 y 3 solo tienen una perforación de fijación en el centro.

**Rango de temperatura:**

450 °C máx.

### Planos



### Nuestros productos

#### Imanes (imán en U)

Referencia	Tamaño	A	B	D1	H	L	Fuerza de adherencia N
K0560.01	1	-	30	5	20	20	45
K0560.02	2	-	40	5	25	25	90
K0560.03	3	-	45	5	30	29	120
K0560.04	4	32	57	8	35	45	230
K0560.05	5	38	70	8	41	57	320